



LED-akku-arbejdslampe, Type: 26



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081254 26
GTIN	5708997354414
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Robust LED-projektør med stødsikkert aluminiumshus og gummibeskyttelseskant.

- **Blødt, skyggefrit, blændfrit lys med lille varmeudvikling.**
- **Høj lyseffekt, lavt energiforbrug, lang levetid.**
- **Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum.**

NOVA-arbejdslampe med integreret bæregreb. Højeffektiv COB-LED med 5-trins lysdæmpningsfunktion; kan drejes. Takket være Dual-systemet kan den både anvendes som mobil batteri-lampe og med strømkabel. Visning af ladetilstand, visning af resterende driftstid, kan dæmpes i 5 trin.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive lader.

Teknisk beskrivelse

Lysnet	400 - 4000 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67

Energiforsyning	Akkudrevet
Brændetid	1 - 14 h
ATEX-zone	Ingen
Farvetemperatur	6000 K
Batterispænding	11,1 V
Batteritype	Lithium-ion
Akku-kapacitet	4,4 Ah
Antal medfølgende akkuer	1
Samlet længde	235 mm
Samlet højde	233 mm
Totalbredde	88 mm
CRI-værdi	80
Vægt	1780 g
Effektforbrug	29 W
Producentbetegnelse	NOVA 3K C+R
Produkttype	Arbejdslygte

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-kapacitet 4400 mAh	081431 4400
-------------------------------------	-------------