



## LED-akku-arbejdslampe, Type: 42



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081254 42
GTIN	5708997354438
Artikelklasse	08C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust LED-projektør med stødsikkert aluminiumshus og gummibeskyttelseskant.

- **Blødt, skyggefrit, blændfrit lys med lille varmeudvikling.**
- **Høj lyseffekt, lavt energiforbrug, lang levetid.**
- **Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum.**

**NOVA-arbejdslampe** med integreret bæregreb. Højeffektiv COB-LED med 5-trins lysdæmpningsfunktion; kan drejes. Takket være Dual-systemet kan den både anvendes som mobil batteri-lampe og med strømkabel. Visning af ladetilstand, visning af resterende driftstid, kan dæmpes i 5 trin.

#### Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive lader.

### Teknisk beskrivelse

Akku-kapacitet	5,2 Ah
Antal medfølgende akkuer	1

Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Batterispænding	11,1 V
Batteritype	Lithium-ion
Lysnet	600 - 6000 lm
ATEX-zone	Ingen
Energiforsyning	Akkudrevet
Brændetid	1 - 12 h
Totalbredde	92 mm
Samlet længde	275 mm
Samlet højde	275 mm
CRI-værdi	80
Vægt	2600 g
Effektforbrug	42 W
Producentbetegnelse	NOVA 5K 42W
Produkttype	Arbejdslygte