

**Batteridrevet LED-fladelampe, Effektforbrug: 18W****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081266 18
GTIN	5708997354513
Artikelklasse	08C

Beskrivelse**Udførelse:**

Blændfri udgave uden skygge med stor lysspredning.
Med 2 lystrin og op til 3 timers brændetid. Ståfod af stål, pulverlakeret.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Passer til:

Trefodsstativ nr. 081252 str. 1,35-3.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende akkuer	1
Energiforsyning	Akkudrevet
Lysnet	2500 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Farvetemperatur	6500 K
ATEX-zone	Ingen

Batterispænding	11,1 V
Brændetid	3 h
Akku-kapacitet	2,6 Ah
Batteritype	Lithium-ion
Samlet højde	280 mm
Totalbredde	103 mm
Samlet længde	288 mm
Lysnet, trin 2	750 lm
CRI-værdi	80
Vægt	1600 g
Producentbetegnelse	VEGA 1500 C+R
Produkttype	Fladelampe