

HOLEX**LED-akku-lampe, Effektforbrug: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081286 20
GTIN	4045197796295
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust LED-projektør med stødsikkert aluminiumshus og gummibeskyttelseskant.

- **Blødt, skyggefrit, blændfrit lys med lille varmeudvikling.**
- **Høj lyseffekt, lavt energiforbrug.**
- **Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum.**

SMD-LED-arbejdslamper med mælkehvidt glas, der giver en homogen og behagelig belysning.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive lader.

Teknisk beskrivelse

Batteritype	Lithium-ion
Lysnet	1600 lm
ATEX-zone	Ingen
Beskyttelsesklasse IP	IP 65

Batterispænding	7,4 V
Akku-kapacitet	8 Ah
Brændetid	3 h
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	1
Samlet længde	202 mm
Samlet højde	202 mm
Totalbredde	55 mm
Vægt	1450 g
Effektforbrug	20 W
Produkttype	Arbejdslygte