



Bits-sortiment universal 30 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	675791
GTIN	4013288191595
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Indhold:

Bits C 6,3 (1/4 tomme) sorteret; 1 universalholder.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: Nr. 675200 2 stk. i str. 1/25; 3 stk. i str. 2/25; 1 stk. i str. 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: Nr. 675380 2 stk. i str. 1/25; 3 stk. i str. 2/25; 1 stk. i str. 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: Nr. 675240 1 stk. i hver str. 3; 4; 5; 6; 8

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: svarende til nr. 675550, 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX® med stift: Nr. 675350 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. i str. 1,0×5,5

Universalholder „Rapidaptor“: 1 stk. nr. 675020 str. 6,3K

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Skrueetrækker til Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skrueetrækker
Drivprofil	Ligekærvskrueetrækker

Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Producentbetegnelse	Bit-Check 30 Universal 1
Produkttype	Bitværktøj

Tilbehør

Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3K	675020 6,3K
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszonehård Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675380 2/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3med boring Torx®-profil TX25	675350 TX25
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 8 mm	675240 8
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3med boring Torx®-profil TX20	675350 TX20
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3med boring Torx®-profil TX40	675350 TX40
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 3 mm	675240 3
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675200 1/25
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 4 mm	675240 4
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 5 mm	675240 5
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675520 1/25
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 6 mm	675240 6
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszonehård Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675380 3/25
	675200 3/25

Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone
Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 med boring Torx®-profil TX10 675350 TX10

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 med boring Torx®-profil TX30 675350 TX30

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszonehård
Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm 675380 1/25

Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone
Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm 675200 2/25

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 med boring Torx®-profil TX15 675350 TX15