

**Filtslibebånd (A) DF-BL, 13×457 mm, Kornstørrelsessammenligning: 180****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 558477 180 |
| GTIN | 4046719343904 |
| Artikelklasse | 53M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Rivfast og fleksibelt fiber-smergellærred med høj **kantstabilitet**.

Anvendelse:

Til afgratning, mattering og finishbearbejdning. Det **strækfaste stofunderlag** er særligt velegnet til større belastninger på trykluftslibemaskiner.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|----------|
| Kornstørrelsessammenligning | 180 |
| Finhedsgrad | middel |
| Farve | rød |
| Udførelse | A medium |
| Serie | DF-BL |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |

| | |
|----------------------|----------------|
| Slibebånd, bredde | 13 mm |
| Slibebånd, længde | 457 mm |
| Produktnavnsegenskab | 13×457 mm |
| Produkttype | Fiberslibebånd |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | 20-25 m/s | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 20 m/s | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 20 m/s | P |
| Stål < 55 HRC | egnet | 20 m/s | H |
| Stål < 60 HRC | egnet | 20 m/s | H |
| Stål < 67 HRC | egnet | 20 m/s | H |
| INOX | egnet | 20 m/s | |
| Ti | egnet | 20 m/s | |
| GG (G) | egnet | 20 m/s | K |
| CuZn | egnet | 20 m/s | N |
| Kunststof, GFK | egnet | 20 m/s | |
| Træ | egnet | 20 m/s | |
| Lak | egnet | 20 m/s | |
| Uni | egnet | 20 m/s | |
| tør | egnet | | |