

**Filtslibebånd (A) DF-BL, 13×457 mm, Kornstørrelsessammenligning: 240****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558477 240
GTIN	4046719327690
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Rivfast og fleksibelt fiber-smergellærred med høj **kantstabilitet**.

Anvendelse:

Til afgratning, mattering og finishbearbejdning. Det **strækfaste stofunderlag** er særligt velegnet til større belastninger på trykluftslibemaskiner.

Teknisk beskrivelse

Kornstørrelsessammenligning	240
Udførelse	A fine
Farve	grøn
Finhedsgrad	fin
Serie	DF-BL
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Slibebånd, bredde	13 mm
Slibebånd, længde	457 mm
Produktnavnsegenskab	13×457 mm
Produkttype	Fiberslibebånd

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet	20-25 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	egnet	20 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	20 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	20 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	20 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	20 m/s	H
INOX	egnet	20 m/s	
Ti	egnet	20 m/s	
GG (G)	egnet	20 m/s	K
CuZn	egnet	20 m/s	N
Kunststof, GFK	egnet	20 m/s	
Træ	egnet	20 m/s	
Lak	egnet	20 m/s	
Uni	egnet	20 m/s	
tør	egnet		