

Koken**IMPACT-skruebit, 6-kantet, 1/2 tomme, sekskant: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651301 10
GTIN	4991644362172
Artikelklasse	63R

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Stabil i højlegeret specialstål.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Impact klingeholder til 7/16 tomme enkeltbits, komplet med klingeholder. Reserveklinger finder du under nr. 651321.

Teknisk beskrivelse

Længde	52 mm
Ø indgangsside	25 mm
sekskant	10 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 25 mm	651800 25
Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 3	651790 3
Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Ø×længde 3X20 mm	651900 3X20
Impact-klinge sekskant 10 mm	651321 10