

Koken**IMPACT-skruebit, 6-kantet, 1/2 tomme, sekskant: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651301 12
GTIN	4991644362189
Artikelklasse	63R

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Stabil i højlegeret specialstål.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Impact klingeholder til 7/16 tomme enkeltbits, komplet med klingeholder. Reserveklinger finder du under nr. 651321.

Teknisk beskrivelse

sekskant	12 mm
Ø indgangsside	25 mm
Længde	52 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme,
inklusive aftrækker Type 3

651790 3

Impact-klinge sekskant 12 mm

651321 12

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 25 mm

651800 25

Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Ø×længde 3X20
mm

651900 3X20