



Momentskruetrækker med skala, Maks. moment: 260cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659939 260
GTIN	4560138455111
Artikelklasse	66F

Beskrivelse

Udførelse:

Momentskruetrækker med overdrejningsmomentsikring til forskellige anvendelser fra serieproduktion til vedligeholdelsesarbejde. Med en låsemekanisme, der forhindrer ændring af tilspændingsmomentet under brug. Sekskant-låseformen forhindrer rulning. Kan indstilles efter mikrometerskala. Med kunstharpiksgreb af hensyn til et bedre greb.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Ved venstreaktivering er udløsningsmekanismen spærret.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Ø	30,5 mm
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Maks. moment	260 cNm
Display	analog
Skalainddeling 1 delstreg =	2 cNm
Bitholder	F 6,3
Momentområde	60 - 260 cNm

Momentområde	0,6 - 2,6 Nm
Reverserbar aflæsning	Nm
Målemetode	Moment
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Vægt	270 g
Norm	DIN EN ISO 6789
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Feedback	udløsning
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Samlet længde L	150 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	optisk
Udløsningsindikering	akustisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------