



Momentskruetrækker med skala, Maks. moment: 120cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659939 120
GTIN	4560138455067
Artikelklasse	66F

Beskrivelse

Udførelse:

Momentskruetrækker med overdrejningsmomentsikring til forskellige anvendelser fra serieproduktion til vedligeholdelsesarbejde. Med en låsemekanisme, der forhindrer ændring af tilspændingsmomentet under brug. Sekskant-låseformen forhindrer rulning. Kan indstilles efter mikrometerskala. Med kunstharpiksgreb af hensyn til et bedre greb.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Ved venstreaktivering er udløsningsmekanismen spærret.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed, moment	±3 %
Skalainddeling 1 delstreg =	1 cNm
Display	analog
Maks. moment	120 cNm
Ø	24 mm
Bitholder	F 6,3
Momentområde	20 - 120 cNm

Momentområde	0,2 - 1,2 Nm
Vægt	160 g
Norm	DIN EN ISO 6789
Reverserbar aflæsning	Nm
Målemetode	Moment
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Feedback	udløsning
Samlet længde L	130 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	optisk
Udløsningsindikering	akustisk
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------