



Momentskruetrækker med skala, Maks. moment: 60cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659939 60
GTIN	4560138455005
Artikelklasse	66F

Beskrivelse

Udførelse:

Momentskruetrækker med overdrejningsmomentsikring til forskellige anvendelser fra serieproduktion til vedligeholdelsesarbejde. Med en låsemekanisme, der forhindrer ændring af tilspændingsmomentet under brug. Sekskant-låseformen forhindrer rulning. Kan indstilles efter mikrometerskala. Profileret letmetalhåndtag.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Ved venstreaktivering er udløsningsmekanismen spærret.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	60 cNm
Ø	20 mm
Display	analog
Skalainddeling 1 delstreg =	0,5 cNm
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Bitholder	F 6,3
Momentområde	10 - 60 cNm

Momentområde	0,1 - 0,6 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Feedback	udløsning
Samlet længde L	110 mm
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Vægt	80 g
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Reverserbar aflæsning	Nm
Målemetode	Moment
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	optisk
Udløsningsindikering	akustisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--------------------------------------------------------	----------------