



Indvendige XT-mikrometerskruer, sæt, Måleområde: 3-6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428550 3-6
GTIN	5051102212087
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts **indvendige XT-mikrometerskruer**. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport. „Mikro“-udførelse med forbedret opløsning på 2 µm.

Anvendelse:

Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 428500, indstillingsringe med UKAS-testrapport.

Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

Reservedel:

Målehoveder nr. 428605.

Advarsel:

XT-mikrometerskruesæt til **2-punkts-måling**.

Teknisk beskrivelse

Tolerancering-Ø	4 / 5 mm
Antal mikrometerskruer	3

Antal indstillingsringe	2
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 2-6 mm	020550 2-6
--	------------

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 4 mm	484030 4
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 6 mm	484030 6
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 5 mm	484030 5
XT Indvendig mikrometerskrue Måleområde 3-4 mm	428500 3-4
XT Indvendig mikrometerskrue Måleområde 4-5 mm	428500 4-5
XT Indvendig mikrometerskrue Måleområde 5-6 mm	428500 5-6