

Borestangshoved til stjernerevolverhoveder, Type-C H = 150, Spænde-Ø: 25 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319174 25
GTIN	4251414900691
Artikelklasse	38T

Beskrivelse

Udførelse:

For første gang er det lykkedes at udforme en basisholder, som kan anvendes på skiverevolverhoveder og stjernerevolverhoveder. Uafhængigt af den pågældende justeringsmekanisme.

Modulært opbygget system.

Fordel:

- **Alle værktøjer med direkte tilslutning til indvendig kølemiddeltilførsel.**
- **Lavere omkostninger med effektiv lagerstyring.**
- **Højere produktivitet ved hjælp af forbedret positionering.**

Anvendelse:

Kan anvendes til højre og venstre vha. omstilling af dæksel.

Bemærk:

Egnet til vibrationsdæmpede borestænger nr. 264902 – 264908, nr. 264910 – 264922 og værktøjer med cylinderskaft (f.eks.: VHM-borestænger fra Ø 10 mm).

Længde L: 100 mm

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	25 mm
Længde L	100 mm

Adapter

Type-C H = 150