

Enkeltprøvestift Toleranceklasse 1, Type: 01



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 483900 01 |
| GTIN | 2050001864321 |
| Artikelklasse | 48A |

Beskrivelse

Udførelse:

I førsteklasses lærestål, hærdet (60 ± 2 HRC) og anløbet. Overflade slebet og finslebet. Fra $\varnothing 1,5$ mm er størrelsen påført, 0,1 mm – 0,99 mm uden affasning. Fra 1,0 mm én side med affasning.

Toleranceklasse 1: Stift- $\varnothing \pm 0,001$ mm.

Anvendelse:

Skal fedtsmøres før og efter brug.

Bemærk:

Ved bestilling skal den **ønskede \varnothing endvidere angives**, f.eks. nr. 483900 str. 5 **10,08** og 483920 str. 5 **10,082**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|----------------|
| Stigning | 0,01 mm |
| Målestiftlængde | 40 mm |
| Nom. mål | 0,2 - 0,29 mm |
| Kalibrering | L5 |
| Norm | DIN 2269 |
| Toleranceklasse | 1 |
| Hårdhed | 60 ± 2 HRC |
| Materiale | Specialstål |
| Produkttype | Prøvestift |

Services

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| KalibreringPrøvestift maks. Ø 20 | 028240 20 |
| DAkS-kalibreringPrøvestift maks. Ø 20 | 028260 20 |