

Enkeltprøvestift, rustfri Toleranceklasse 1, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483914 2
GTIN	2050001862372
Artikelklasse	48A

Beskrivelse

Udførelse:

Prøvestift i rust- og syrebestandigt materiale, hærdet (58-62 HRC) og bruneret. Slebet og finslebet overflade. Fra Ø 1,50 er størrelsen angivet på dækfladen; fra Ø 3,00 er størrelsen angivet på endefladen. Fra Ø 1,00 én side med fas.

Bemærk:

Ved bestilling skal den **ønskede Ø endvidere oplyses**, f.eks. nr. 483914 str. 5 **10,08**.

Teknisk beskrivelse

Stigning	0,01 mm
Målestiftlængde	70 mm
Nom. mål	1 - 2,99 mm
Kalibrering	L5
Norm	DIN 2269
Produkttype	Prøvestift

Services

KalibreringPrøvestift maks. Ø 20	028240 20
DAkS-kalibreringPrøvestift maks. Ø 20	028260 20