

Enkeltprøvestift, rustfri Toleranceklasse 1, Type: 3



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 483914 3 |
| GTIN | 2050001864192 |
| Artikelklasse | 48A |

Beskrivelse

Udførelse:

Prøvestift i rust- og syrebestandigt materiale, hærdet (58-62 HRC) og bruneret. Slebet og finslebet overflade. Fra Ø 1,50 er størrelsen angivet på dækfladen; fra Ø 3,00 er størrelsen angivet på endefladen. Fra Ø 1,00 én side med fas.

Bemærk:

Ved bestilling skal den **ønskede Ø endvidere oplyses**, f.eks. nr. 483914 str. 5 **10,08**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-------------|
| Stigning | 0,01 mm |
| Målestiftlængde | 70 mm |
| Nom. mål | 3 - 5,99 mm |
| Kalibrering | L5 |
| Norm | DIN 2269 |
| Produkttype | Prøvestift |

Services

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| KalibreringPrøvestift maks. Ø 20 | 028240 20 |
| DAkS-kalibreringPrøvestift maks. Ø 20 | 028260 20 |