



Led-tapnøgle til momentnøgle, Største Ø / nominal tap-Ø: 80/5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	628820 80/5
GTIN	4020772050160
Artikelklasse	63Q

Beskrivelse

Udførelse:

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.
Med drivfirkant til brug med momentnøgle. Med udskiftelige tapper.

Anvendelse:

Til møtrikker med to huller.

Bemærk:

Tap-Ø = nom. tap-Ø – 0,1 mm; tolerancefelt h12.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	180 mm
største Ø	80 mm
Tapafstand kan indstilles a	40 - 80 mm
Nominal tap-Ø	5 mm
Drivfirkant	3/4 tommer
Type	764C
Tapgevind	M6
Producentbetegnelse	764Md
Produkttype	Tapnøgle

Tilbehør

Sorteringsboks, 20 dele, med løse tapper og møtrikker

628850