



Nylonspiralslange 3/8 tomme med kobling, Anvendelig slangelængde: 2,5 m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080105 2,5
GTIN	4047322470261
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Slange-Ø 12×9 mm; nylon, derfor **ekstremt høj fjederreturkraft** og **små tryktab**.

Leveringsomfang:

Inklusive hver én lynkobling G3/8 tomme IG og 3/8 tomme stiknippel.

Udvendig slange-Ø: 12 mm

Indvendig slange-Ø: 9 mm

Teknisk beskrivelse

Anvendelig slangelængde	2,5 m
Indvendig slange-Ø	9 mm
Udvendig slange-Ø	12 mm
Materiale	Nylon-spiralslange