


PRYOR**Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480, Skrifthøjde / tegn: 4/&mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085481 4/&
GTIN	5022044025233
Artikelklasse	08W

Beskrivelse**Udførelse:**

Størrelse 1,5/* til størrelse 5/* = tal (0 - 9), bogstav (A - Z) og specialtegn (&, /, +, -, punktum, komma).

Størrelse 1,5LEER til størrelse 5LEER – afstandsstykke.

Bemærk:

Den lille stjerne i størrelsesangivelsen fungerer som pladsholder for det ønskede tegn.

Supplér ved bestilling med størrelsesangivelse (f.eks. 3/*) i form af det ønskede tegn, f.eks. 3/1, 3/A eller 3/& etc.

Bredde, stempeltype: 4 mm

Dybde, stempeltype: 19,05 mm

Højde, stempeltype: 8 mm

Teknisk beskrivelse

Mærke	OG-tegn
Dybde, stempeltype	19,05 mm
Bredde, stempeltype	4 mm

Skrifthøjde	4 mm
Højde, stempeltype	8 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel