

**Garant****LED-lampe med lup, Linse-Ø: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	491495 160
GTIN	4062406198718
Artikelklasse	41M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Innovativt designet luplampe til højeste krav. Stor rude med Ø153 mm til forvrængningsfrit synsforhold. Afbalanceret fjederophængt, præcist låsbart stangsystem i robust udførelse af aluminium (farveløst eloxeret) og højeffektivt kunststof. Lukkede led beskytter de indvendige ledninger.

- **Absolut ridsefast glaslinse til betragtning uden forvrængning.**
- **3D-hovedled til individuel indstilling og fiksering.**
- **Belysning: 112 højeffektive LED'er, effektforbrug kun ca. 13 W. Lysstyrke 5500 lx kan dæmpes trinløst ned til 10 %. LED'erne har en levetid på op til 50.000 t.**
- **Segmenttilkobling (visualizer) muliggør strukturbetonende belysningseffekter. Farvegengivelsestrin 1A til brillant synliggørelse af farver.**

**Anvendelse:**

På laboratorier, i produktion, montering, kvalitetssikring etc. med de højeste krav til gode synsforhold og ergonomisk håndtering.

**Leveringsomfang:**

Inklusive netstik 100 – 240 V, 50/60 Hz, linseafdækning og bordklemme nr. 491492 str. TK.

**Bemærk:**

Lyskilden kan udskiftes af producenten.

**Teknisk beskrivelse**

Længde, ledarm B	484 mm
Energiforsyning	Med kabel
Forstørrelse (x gange)	1,9
Hoved-Ø	250 mm
Længde, ledarm A	500 mm
Linse-Ø	160 mm
Udladning	1356 mm
Antal LED'er	48
Produkttype	Lyslup

---

## Tilbehør

Bordfod til LED-lyslup Type TK	491492 TK
--------------------------------	-----------