

HOLEX**HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2241 16
GTIN	4062406198992
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **excentrisk afrunding** og ekstra **finslibning** i spånrummene af hensyn til **fremragende spåntransport** i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.

Som nr. 202241.

Anvendelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Skærlængde L_c	32 mm
Samlet længde L	92 mm
Tilspænding f_z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,09 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,065 mm
Skær-Ø D_c	16 mm
Spiralvinkel	45 grader
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret

Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skaft-Ø D _s	16 mm
Antal tænder Z	3
Tolerance, nom. Ø	e8
Hjørnefasvinkel	90 grader
Indhold	5
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	170 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	105 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		

Tilbehør

HM-fræser Ø e8 DC 16 mm

202241 16