


**HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2242 8
GTIN	4062406199050
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **excentrisk afrunding** og ekstra **finslibning** i spånrummene af hensyn til **fremragende spåntransport** i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.

Som nr. 202242.

Anvendelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Skærlængde L_c	24 mm
Spiralvinkel	45 grader
Skær-Ø D_c	8 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft-Ø D_s	8 mm
Tilspænding f_z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,04 mm

Samlet længde L	70 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,03 mm
Antal tænder Z	3
Hjørnefasvinkel	90 grader
Indhold	5
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	170 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	105 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		

Tilbehør

HM-fræser Ø e8 DC 8 mm

202242 8

