

**HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2242 5
GTIN	4062406199036
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **excentrisk afrunding** og ekstra **finslibning** i spånrummene af hensyn til **fremragende spåntransport** i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.

Som nr. 202242.

Anvendelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	6 mm
Tilspænding f_z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,02 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tilspænding f_z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,015 mm
Spiralvinkel	45 grader
Skær-Ø D_c	5 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret

Tolerance, nom. Ø	e8
Skærlængde L _c	15 mm
Samlet længde L	65 mm
Antal tænder Z	3
Hjørnefasvinkel	90 grader
Indhold	5
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	170 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	105 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		

Tilbehør

HM-fräser Ø e8 DC 5 mm

202242 5