

**Garant****Pneumatisk centreringsskruestik, Type: 160****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360180 160
GTIN	4062406198732
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Justerbar vandring + 5 mm pr. side.**
- **Spændekraft kan indstilles trinløst op til 22,5 kN. Aritmetisk sum = 45 kN.**
- **Også i tilfælde af tryktab har centreringsskruestikken en let (ca. 60 kg) forspænding, hvilket sørger for sikker positionering af emnet f.eks. på vekselborde.**

**Anvendelse:**

Til centrisk opspænding af komponenter. Egned til **automatisk drift** via 4-kanals spændetoppe, men ligeledes via tilslutninger i siden.

**Specialtilbehør:**

Bakkesortiment nr. 360183 – 360187.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	12,2 kg
Højde H	99,2 mm
Spændekraft op til maks.	22,5 kN
L	160 mm
B	160 mm

Trykluftydelse, maks.	9 bar
Spændeslag	8,5 mm
Kæbebredde A	104 mm
passer til farvekode	PCV 160
Produkttype	Maskinskruestik