

**HOLEX****Let roterende pinol, Morsekonus: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320652 5
GTIN	4062406200305
Artikelklasse	32L

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Spidsvinkel 60°.**
- **Let udførelse med slankt hus.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**

**Beskrivelse:**

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

**Anvendelse:**

Primært til bearbejdning af små og meget små emner på små og store drejemaskiner.

Hus-Ø D: 69 mm

Nyttelængde B: 103 mm

Største spids-Ø 60° A: 32 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,006 mm

Spidslængde C: 40 mm

maks. omdrejningstal: 3800 min<sup>-1</sup>

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde B	103 mm
maks. omdrejningstal	3800 min <sup>-1</sup>

Morsekonus	MK5
Hus-Ø D	69 mm
Spidslængde C	40 mm
Til emnevægt	800 kg
Maksimal rundløbsfejl	0,006 mm
Største spids-Ø 60° A	32 mm
Produkttype	Centerspids