

HOLEX**Let roterende pinol, Morsekonus: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320652 3
GTIN	4062406200282
Artikelklasse	32L

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Spidsvinkel 60°.**
- **Let udførelse med slankt hus.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**

Beskrivelse:

Centerspidsen bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Primært til bearbejdning af små og meget små emner på små og store drejemaskiner.

Hus-Ø D: 49 mm

Nyttelængde B: 79 mm

Største spids-Ø 60° A: 25 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,006 mm

Spidslængde C: 29,5 mm

maks. omdrejningstal: 5000 min⁻¹

Teknisk beskrivelse

Maksimal rundløbsfejl	0,006 mm
Nyttelængde B	79 mm

Morsekonus	MK3
Spidslængde C	29,5 mm
Til emnevægt	500 kg
Hus-Ø D	49 mm
Største spids-Ø 60° A	25 mm
maks. omdrejningstal	5000 min ⁻¹
Produkttype	Centrerspids