



Let roterende pinol, Morsekonus: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	320652 4
GTIN	4062406200299
Artikelklasse	32L

Beskrivelse

Udførelse:

- **Spidsvinkel 60°.**
- **Let udførelse med slankt hus.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**

Beskrivelse:

Centerspidsen bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Primært til bearbejdning af små og meget små emner på små og store drejemaskiner.

Hus-Ø D: 54 mm

Nyttelængde B: 85,5 mm

Største spids-Ø 60° A: 25 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,006 mm

Spidslængde C: 29,5 mm

maks. omdrejningstal: 5000 min⁻¹

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	5000 min ⁻¹
Maksimal rundløbsfejl	0,006 mm

Spidslængde C	29,5 mm
Største spids-Ø 60° A	25 mm
Hus-Ø D	54 mm
Morsekonus	MK4
Til emnevægt	500 kg
Nyttelængde B	85,5 mm
Produkttype	Centrerspids