

Garant**HM-specialbor DIN 6535 HA, ubelagt, Ø DC ±0,003: 12,04-Xmm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 121201 12,04-X |
| GTIN | 4062406200589 |
| Artikelklasse | 11E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Spiraliseret præcisionsbor til kunststoffer. **Selvcentrering** takket være **enkeltskærgeometri** bevirker **højeste centermålfasthed**. **Polerede** spiralnoter til **optimal spåntransport**. **Overholdelse af tolerancebåndet IT7** fra Ø-indgang til Ø-udgang er mulig **på grund af speciel tilspidsning**. **Tolerance: Størrelse nom. Ø ±0,003 mm.**

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: Bestil med **nr. 121201 + 129100HB**.

Form **HE**: Bestil med **nr. 121201 + 129100HE**. Leveringstid: 8 uger

Mindste ordremængde: 3 stk.

Kundespecifik specialordre: Storno maks. 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen.

Tages ikke retur. Over- og underlevering på +/-10 % (min. 1 stk.) forbeholdes.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|------------------|
| Samlet længde L | 124 mm |
| Ø-område | 12,04 - 13,03 mm |
| Skaft-Ø D_s | 14 mm |
| Antal skær Z | 1 |
| Spånnotlængde L_c | 77 mm |
| Norm | DIN 6537 |
| Tolerance, nom. Ø | ±0,003 |
| Belægning | ubelagt |

| | |
|------------------|--------------------|
| Skæremateriale | HM |
| Udførelse | 5×D |
| Spidsvinkel | 120 grader |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 |
| Indvendig køling | nej |
| Semi-standard | ja |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Spiralbor |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| PMMA akryl | egnet | 30 m/min | N |
| PE-HD | egnet | 50 m/min | N |
| PA 66 | egnet | 50 m/min | N |
| PEEK | egnet | 50 m/min | N |
| PF 31 | egnet | 50 m/min | N |
| PVDF GF20 | betinget egnet | 60 m/min | N |
| POM GF25 | betinget egnet | 60 m/min | N |
| PA 66 GF30 | betinget egnet | 60 m/min | N |
| PEEK GF30 | betinget egnet | 50 m/min | N |
| PTFE CF25 | betinget egnet | 40 m/min | N |
| PEEK CF30 | betinget egnet | 40 m/min | N |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |
| Luft | egnet | | |