

HOLEX**Flapskive long life ZA, konisk, Ø 125 mm, Korn: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

GG5285 60

GTIN

4062406201647

Artikelklasse

GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

- Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver høj slibeydelse.
- Glasfiberskive giver optimalt presstryk.
- Universelt egnet til stål og INOX.
- Bedste resultater på vinkelslibere i alle ydelsesklasser.

long life - meget tæt lamelplacering giver **maksimal standtid**.

Svarer til 565285.

Anvendelse:

Universelle slibeopgaver, fladeslibning, bortslibningsopgaver og kantbearbejdning.

Leveringsomfang:**100 stk.** Flapskive nr. 565285.**Bemærk:****Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.****Teknisk beskrivelse**

Skive-Ø

125 mm

Korn

60

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Borings-Ø | 22,23 mm |
| Formbeskrivelse | skrå |
| Indhold | 100 |
| Slibemiddel | Zirkonkorund (ZA) |
| Slibemiddelforkortelse | ZA |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| Produktnavnsegenskab | Ø 125 mm |
| optimeret til materiale | INOX |
| optimeret til materiale | Stål |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s |
| Produkttype | Flapskive |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | betinget egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| tør | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Flapskivelong life ZA, konisk Korn 60 | 565285 60 |
|---------------------------------------|-----------|