

HOLEX**Flapskive long life ZA, konisk, Ø 150 mm, Korn: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5286 60
GTIN	4062406201685
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

- Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver høj slibeydelse.
- Glasfiberskive giver optimalt pressetryk.
- Universelt egnet til stål og INOX.
- Bedste resultater på vinkelslibere i alle ydelsesklasser.

long life - meget tæt lamelplacering giver **maksimal standtid**.

Svarer til 565286.

Anvendelse:

Universelle slibeopgaver, fladeslibning, bortslibningsopgaver og kantbearbejdning.

Bemærk:**Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.****Teknisk beskrivelse**

Skive-Ø	150 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Formbeskrivelse	skrå

Indhold	100
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 150 mm
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Flapskivelong life ZA, konisk Korn 60	565286 60
---------------------------------------	-----------