

**HOLEX****Flapskive speed ZA, flad, Ø 125 mm, Korn: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5295 40
GTIN	4062406201746
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver høj slibeydelse.
- Glasfiberskive giver optimalt pressetryk.
- Universelt egnet til stål og INOX.
- Bedste resultater på vinkelslibere i alle ydelsesklasser.

**speed** - flad lamelplacering giver **stor spånmenge** og lang standtid.

Svarer til 565295

**Anvendelse:**

Præcis fasning, kantbearbejdning og fladeslibning.

**Bemærk:**

**Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.**

**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	125 mm
Formbeskrivelse	flad

Indhold	100
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Flapskivespeed ZA, flad Korn 40	565295 40
---------------------------------	-----------