

**Flapskive speed+ ZA, flad, Ø 125 mm, Korn: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5299 40
GTIN	4062406201777
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

- Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver høj slibeydelse.
- Glasfiberskive giver optimalt pressetryk.
- Universelt egnet til stål og INOX.
- Bedste resultater på vinkelslibere i alle ydelsesklasser.

speed+ - Optimeret lamelplacering til arbejde svarende til en fiberskive med **høj aggressivitet**.
Svarer til 565299.

Anvendelse:

Kantbearbejdning, bortslibningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	125 mm
Formbeskrivelse	flad
Indhold	100
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)

Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Flapskivespeed+ ZA, flad Korn 40

565299 40