



## Flapskive speed ZA, flad, Ø 125 mm, Korn: 80



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG5295 80
GTIN	4062406201760
Artikelklasse	GGN

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver høj slibeydelse.
  - Glasfiberskive giver optimalt pressetryk.
  - Universelt egnet til stål og INOX.
  - Bedste resultater på vinkelslibere i alle ydelsesklasser.
- speed** - flad lamelplacering giver **stor spånmængde** og lang standtid.

Svarer til 565295

#### Anvendelse:

Præcis fasning, kantbearbejdning og fladeslibning.

#### Bemærk:

**Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.**

### Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	22,23 mm
Formbeskrivelse	flad
Indhold	100

Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Flapskivespeed ZA, flad Korn 80	565295 80
---------------------------------	-----------