


**HOLEX****Burrelåssliberondel (A) Huller, 15 stk., Ø 150 mm, Korn: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5779 100
GTIN	4062406201807
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:**

Støvafvisende belægning forhindrer hurtig tilstopning. Bagsiden er forsynet med polyvævelour.

Burrelåsslibeskive med halvåben spredning, korund (A).

Svarer til 567790.

**Anvendelse:**

På **excenterslibere** med burrelåssliberondel f.eks. nr. 567990 (støvudsugning mulig). Universelt **allround-produkt** til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og kunststofoverflader, laksystemer og træ.

Universelt **allround-produkt** til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og kunststofoverflader, laksystemer og træ.

**Teknisk beskrivelse**

Skive-Ø	150 mm
Korn	100
Indhold	500

Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 150 mm
Antal udsugningshuller	15
Drevmaskine	Excentersliber
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Burrelåssliberondel

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

PU-burrelåssliberetallerken Udvendig Ø 150 mm	567885 150
PU-burrelåssliberetallerkenFlere huller Udvendig Ø 150 mm	567887 150

PU-støtteskive med flere huller Udvendig Ø 147 mm	567990 147
Burrelåssliberondel (A)Huller, 15 stk. Korn 100	567790 100