

**Slibeskive, Ø 50,8 mm, Korn: 36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5401 36
GTIN	4062406201906
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:**

Zirkonkorund (ZA) med **et optimalt forhold mellem pris og ydelse** af hensyn til rentabel anvendelse på stål og ikke-jernholdige metaller.

Svarer til 554018.

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	250
Slibemiddelforkortelse	ZA
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
maks. omdrejningstal	25000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Slibeskive

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
--	------------------	----------------------	-----------------

Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 55 HRC	egnet
Stål < 60 HRC	egnet
Stål < 67 HRC	betinget egnet
INOX	betinget egnet
Ti	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	betinget egnet
tør	egnet

## Tilbehør

Slibeskive(ZA) Korn 36

554018 36