

**Slibeskive, Ø 50,8 mm, Korn: 50****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | GG5401 50     |
| GTIN                | 4062406201913 |
| Artikelklasse       | GGN           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Zirkonkorund (ZA) med **et optimalt forhold mellem pris og ydelse** af hensyn til rentabel anvendelse på stål og ikke-jernholdige metaller.

Svarer til 554018.

**Teknisk beskrivelse**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Indhold                | 250                     |
| Slibemiddelforkortelse | ZA                      |
| Produktnavnsegenskab   | Ø 50,8 mm               |
| maks. omdrejningstal   | 25000 min <sup>-1</sup> |
| Produkttype            | Slibeskive              |

**Brugerdata**

|  |                  |                      |                 |
|--|------------------|----------------------|-----------------|
|  | <b>Egnet til</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kode</b> |
|--|------------------|----------------------|-----------------|

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |
| Stål < 55 HRC                 | egnet          |
| Stål < 60 HRC                 | egnet          |
| Stål < 67 HRC                 | betinget egnet |
| INOX                          | betinget egnet |
| Ti                            | betinget egnet |
| GG (G)                        | egnet          |
| CuZn                          | betinget egnet |
| tør                           | egnet          |

## Tilbehør

Slibeskive(ZA) Korn 50

554018 50