

Garant**eco-afstikningsklinge, neutral, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 32/3,1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273562 32/3,1
GTIN	4062406202699
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Anvendelse:

Til dybe noter og til afstikning af store diametre.

Passer til:

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller nr. 319132 – 319133 (VDI-holder).

Reservedel:

Lukkeskrue nr. 279828 str. 2.

Låseplade nr. 279830 str. 1.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Til maks. emne-Ø	100 mm
Serie	Eco
Klingehøjde h ₅	32 mm
Stikbredde W	3,1 mm
Samlet længde L	150 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	ja
Systemnøgle	ja

aksial stikning mulig

nej

Produkttype

Stikklinge