

**Garant****eco-afstikningsklinge, neutral, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 26/4,1 mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273562 26/4,1 |
| GTIN                | 4062406202675 |
| Artikelklasse       | 21U           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Anvendelse:**

Til dybe noter og til afstikning af store diametre.

**Passer til:**

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller nr. 319132 – 319133 (VDI-holder).

**Reservedel:**

Lukkeskrue nr. 279828 str. 2.

Låseplade nr. 279830 str. 1.

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Teknisk beskrivelse**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Serie                      | Eco     |
| Stikbredde W               | 4,1 mm  |
| Klingehøjde h <sub>5</sub> | 26 mm   |
| Til maks. emne-Ø           | 80 mm   |
| Samlet længde L            | 110 mm  |
| Indsatstype                | neutral |
| Indvendig køling           | ja      |
| Systemnøgle                | ja      |

aksial stikning mulig

nej

Produkttype

Stikklinge