

Garant**eco-afstikningsklinge, neutral, Klingehøjde h₅ / stikbredde w: 26/3,1 mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273564 26/3,1 |
| GTIN | 4062406202750 |
| Artikelklasse | 21U |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Med kølemiddeloverførsel til holdere fra andre producenter (f.eks. EWS).

Anvendelse:

Til dybe noter og til afstikning af store diametre.

Passer til:

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller nr. 319132 – 319133 (VDI-holder).

Reservedel:

Lukkeskrue nr. 279828 str. 2.

Låseplade nr. 279830 str. 1.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|---------|
| Til maks. emne-Ø | 75 mm |
| Serie | Eco |
| Stikbredde W | 3,1 mm |
| Klingehøjde h ₅ | 26 mm |
| Samlet længde L | 110 mm |
| Indsatstype | neutral |
| Indvendig køling | ja |

| | |
|-----------------------|------------|
| Systemnøgle | ja |
| aksial stikning mulig | nej |
| Produkttype | Stikklinge |