

Garant**eco-afstikningsklinge, neutral, Klingehøjde h₅ / stikbredde w: 19/2,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273564 19/2,2
GTIN	4062406202729
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Med kølemiddeloverførsel til holdere fra andre producenter (f.eks. EWS).

Anvendelse:

Til dybe noter og til afstikning af store diametre.

Passer til:

Holder nr. 274093 eller 319132 – 319133 (VDI-holder).

Reservedel:

Lukkeskrue nr. 279828 str. 2.

Låseplade nr. 279830 str. 1.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Til maks. emne-Ø	40 mm
Klingehøjde h ₅	19 mm
Stikbredde W	2,2 mm
Serie	Eco
Samlet længde L	86 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	ja

Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge