

Garant**eco-afstikningsklinge, neutral, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 26/4,1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273564 26/4,1
GTIN	4062406202767
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Med kølemiddeloverførsel til holdere fra andre producenter (f.eks. EWS).

Anvendelse:

Til dybe noter og til afstikning af store diametre.

Passer til:

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller nr. 319132 – 319133 (VDI-holder).

Reservedel:

Lukkeskrue nr. 279828 str. 2.

Låseplade nr. 279830 str. 1.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Klingehøjde h ₅	26 mm
Til maks. emne-Ø	80 mm
Stikbredde W	4,1 mm
Serie	Eco
Samlet længde L	110 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	ja

Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge