

**Trekantnøgle, Til skruer: M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	623505 M4
GTIN	4020772044350
Artikelklasse	63Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Af præcisionsstålrør, forzinket, med topnøglestift.

Anvendelse:

Til trekantskruer iht. DIN 22424 og til trekantskruer iht. DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

Skaftlængde: 90 mm

Hovedhøjde, indvendigt mål F: 6,8 mm

Skaft-Ø: 9 mm

Teknisk beskrivelse

Til skruer	M4
Skaftlængde	90 mm
Skaft-Ø	9 mm
Hovedhøjde, indvendigt mål F	6,8 mm
Type	22417A

Produkttype

Topnøgle