

**Trekantnøgle, Til skruer: M5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	623505 M5
GTIN	4020772044367
Artikelklasse	63Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Af præcisionsstålrør, forzinket, med topnøglestift.

Anvendelse:

Til trekantskruer iht. DIN 22424 og til trekantskruer iht. DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

Skaftlængde: 100 mm

Hovedhøjde, indvendigt mål F: 8,3 mm

Skaft-Ø: 12 mm

Teknisk beskrivelse

Til skruer	M5
Skaft-Ø	12 mm
Skaftlængde	100 mm
Hovedhøjde, indvendigt mål F	8,3 mm
Type	22417A

Produkttype

Topnøgle