

**Trekantnøgle, Til skruer: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	623505 M6
GTIN	4020772044374
Artikelklasse	63Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Af præcisionsstålrør, forzinket, med topnøglestift.

Anvendelse:

Til trekantskruer iht. DIN 22424 og til trekantskruer iht. DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

Skaftlængde: 115 mm

Hovedhøjde, indvendigt mål F: 10,05 mm

Skaft-Ø: 14 mm

Teknisk beskrivelse

Hovedhøjde, indvendigt mål F	10,05 mm
Skaftlængde	115 mm
Skaft-Ø	14 mm
Til skruer	M6
Type	22417A

Produkttype

Topnøgle