



## Momentnøgle uden skala, Maks. moment: 50Nm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657320 50
GTIN	4560138452820
Artikelklasse	66F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Enarmet momentnøgle uden indstillingskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester. Med kunstharpiksgreb.

#### Fast monteret reverserbar skralde.

#### Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

#### Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer osv. efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Anvendelsesdata:

#### Forklaring til tegningen og formelen:

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

#### Bemærk:

Passende indstillingsværktøjer nr. 657325.

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
Maks. moment	50 Nm
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Tilspændingsretning	Højrespænding
Vægt	400 g
Momentområde	10 - 50 Nm
Målemetode	Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Samlet længde L	240 mm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	udløsning
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingskala (kræver testapparat)
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L <sub>3</sub> ]	178 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Serie	QSP
Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle

## Services

DAkKS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
DAkKS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

---

## Tilbehør

Elektronisk momentnøgletester"ProTest" Maks. moment 60 Nm	654460 60
Indstillingsnøgle Type 2	657325 2