



## Momentnøgle uden skala, Maks. moment: 100Nm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657320 100
GTIN	4562135127664
Artikelklasse	66F

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Enarmet momentnøgle uden indstillingskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester. Med kunstharpiksgreb.

**Fast monteret reverserbar skralde.****Funktion:**

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

**Anvendelse:**

Til kontrolleret tilspænding af skruer osv. efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Anvendelsesdata:****Forklaring til tegningen og formelen:**

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

**Bemærk:**

Passende indstillingsværktøjer nr. 657325.

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivelse

Vægt	650 g
Maks. moment	100 Nm
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Tilspændingsretning	Højrespænding
Drivfirkant	1/2 tommer
Momentområde	20 - 100 Nm
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Samlet længde L	315 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L <sub>3</sub> ]	251 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Reverserbar aflæsning	Nm
Målemetode	Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Feedback	udløsning
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Serie	QSP
Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle

## Services

DAkKS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
DAkKS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

---

## Tilbehør

Elektronisk momentnøgletester"ProTest" Maks. moment 60 Nm	654460 60
Elektronisk momentnøgletester"ProTest" Maks. moment 400 Nm	654460 400
Indstillingsnøgle Type 2	657325 2