

**Trekantnøgle, Til skruer: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	623505 M10
GTIN	4020772044398
Artikelklasse	63Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Af præcisionsstålrør, forzinket, med topnøglestift.

Anvendelse:

Til trekantskruer iht. DIN 22424 og til trekantskruer iht. DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

Skaftlængde: 140 mm

Hovedhøjde, indvendigt mål F: 15,05 mm

Skaft-Ø: 20 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde	140 mm
Hovedhøjde, indvendigt mål F	15,05 mm
Skaft-Ø	20 mm
Til skruer	M10
Type	22417A

Produkttype

Topnøgle