



Momentnøgle uden skala, Maks. moment: 140Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657320 140
GTIN	4560138452844
Artikelklasse	66F

Beskrivelse

Udførelse:

Enarmet momentnøgle uden indstillingskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester. Med kunstharpiksgreb.

Fast monteret reverserbar skralde.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer osv. efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Passende indstillingsværktøjer nr. 657325.

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Vægt	700 g
Drivfirkant	1/2 tommer
Tilspændingsretning	Højrespænding
Maks. moment	140 Nm
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Momentområde	30 - 140 Nm
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Reverserbar aflæsning	Nm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	315 mm
Målemetode	Moment
Feedback	udløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Samlet længde L	380 mm
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Serie	QSP
Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkKS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
DAkKS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

Tilbehør

Elektronisk momentnøgletester"ProTest" Maks. moment 400 Nm	654460 400
Indstillingsnøgle Type 2	657325 2