

**Trekantnøgle, Til skruer: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	623505 M12
GTIN	4020772044404
Artikelklasse	63Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Af præcisionsstålrør, forzinket, med topnøglestift.

Anvendelse:

Til trekantskruer iht. DIN 22424 og til trekantskruer iht. DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

Skaftlængde: 160 mm

Hovedhøjde, indvendigt mål F: 16,55 mm

Skaft-Ø: 20 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	20 mm
Skaftlængde	160 mm
Hovedhøjde, indvendigt mål F	16,55 mm
Til skruer	M12
Type	22417A

Produkttype

Topnøgle